

**Garant****Fladespændepatron form ADB, SK 50 A = 130, Spænde-Ø D1: 8mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	300345 8
GTIN	4045197284068
Artikelklasse	31A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Med Balluff-/RFID-chip-boring.

**GARANT –**

Alle skafter slebne efter hærkning (rolig gang!). Afbalanceringsgrad G 2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>.

**Anvendelse:**

Til fastspænding af værktøj med medbringerflade på siden iht. DIN 1835 B og 6535 HB.

**Specialtilbehør:**

Spændebolte (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308820 – 308835.

**Teknisk beskrivelse**

Udragende længde, A-mål	130 mm
Ekstra spændeskruer nr. 309900	8
Spænde-Ø D <sub>1</sub>	8 mm
Udvendig Ø D	28 mm
Adapter	SK 50 A = 130
Norm	DIN 6359
Holder-standard	ISO 7388-1
Form	ADB
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min <sup>-1</sup>

Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Fladespændepatron

## Tilbehør

Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 50	308760 50
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 50	308765 50
Spændenøgler til antræksbolteDIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 50	308820 50
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 50	308620 50
Specialspændebolt med indvendigt gevind Passer til konus 50	308740 50
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 50	308790 50
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 50	308795 50
Antræksbolteform B Passer til konus 50	308640 50
Spændebolt, 18CrNiMo7tætnet, form B Passer til konus 50	308615 50
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 50	308650 50
Spændebolt 60°tætnet Passer til konus 50	308785 50
Spændenøgler til antræksbolteISO 7388 passer til konusdornstørrelse 50	308830 50
Antræksboltetætnet Passer til konus 50	308660 50
Specialspændebolt uden indvendigt gevindtætnet Passer til konus 50	308720 50
Antræksboltetætnet, form A Passer til konus 50	308610 50
AntræksbolteForm A Passer til konus 50	308600 50
Spændebolt, 18CrNiMo7Form A Passer til konus 50	308605 50
Reservespændeskruer til patron med spænde-Ø D1 8 mm	309900 8