

Garant**Skærholder, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 20/16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261313 20/16
GTIN	4045197653888
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Skrue til underlagsplatte	269013 2
ISO-kode holder	SVJCR/L 2020K16
Skaftstørrelse	20 mm
Funktionsbredde L ₄	25 mm
passende vendeskærsplatter	VC.. 1604..
Plattestørrelse	16 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 2
Hovedlængde L ₁	29,5 mm
Underlægsplade	269005 8
Samlet længde L	125 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	93 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt

Produkttype

Skærholder

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt Type 2

269028 2

Underlagsplatte Type 8

269005 8

Skrue til underlagsplatte Type 2

269013 2

Vendeplatteskruesæt Type 22

269028 22

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15

674248 TX15

Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm

659957 500