



Fladespændepatron form AD, SK 50 A = 100, Spænde-Ø D1: 6 mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	300340 6
GTIN	4045197144096
Artikelklasse	32A

Beskrivelse

Udførelse:

Med Balluffchip-boring.

Anvendelse:

Til fastspænding af værktøj med medbringerflade på siden iht. DIN 1835 B og 6535 HB.

Specialtilbehør:

Fastspændingsbolte (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308810 – 308830.

Norm: DIN 6359

Holder-standard: DIN 69871

Holder-standard: ISO 7388-1

Form: AD

Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 6,3 ved 15000 min⁻¹

Rundløbsnøjagtighed: ≤ 3 µm

Udvendig Ø D: 25 mm

Ekstra spændeskruer 309900: 6

Teknisk beskrivelse

Spænde-Ø D ₁	6 mm
Ekstra spændeskruer 309900	6
Udvendig Ø D	25 mm
Adapter	SK 50 A = 100
Norm	DIN 6359

Holder-standard	DIN 69871
Holder-standard	ISO 7388-1
Form	AD
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 6,3 ved 15000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi	HPC

Tilbehør

Momentindsats til Spændebolt iht. DIN 69872 Passer til konus 50 SK	308810 50
Antræksbolte form B Passer til konus 50	308640 50
Antræksbolte tætnet, form B Passer til konus 50	308650 50
Specialspændebolt med indvendigt gevind Passer til konus 50	308740 50
Antræksbolte tætnet, form A Passer til konus 50	308610 50
Spændebolt 90° tætnet Passer til konus 50	308795 50
Spændebolt 90° tætnet Passer til konus 50	308790 50
Antræksbolte Form A Passer til konus 50	308600 50
Antræksbolte tætnet Passer til konus 50	308660 50
Spændebolt 60° tætnet Passer til konus 50	308785 50
Spændebolt, 18CrNiMo7 tætnet, form B Passer til konus 50	308615 50
Spændebolt 45° tætnet Passer til konus 50	308765 50
Spændebolt, 18CrNiMo7 Form A Passer til konus 50	308605 50
Antræksbolte tætnet, form B Passer til konus 50	308620 50
Momentindsats til Spændebolt iht. DIN 7388 Passer til konus 50 SK	308812 50
Specialspændebolt uden indvendigt gevind tætnet Passer til konus 50	308700 50
	308720 50

Specialspændebolt uden indvendigt gevind tætnet Passer til konus 50

Spændebolt 45° tætnet Passer til konus 50

308760 50

Spændenøgle til. Spændebolt iht. DIN 7388 Passer til konus 50 SK

308830 50

Spændenøgle til. Spændebolt iht. DIN 69872 Passer til konus 50 SK

308820 50