

**Garant****Skærholder, højre, Skaft- /plattestørrelse: 16/11mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261308 16/11
GTIN	4045197655899
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

Skaftstørrelse	16 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 22
passende vendeskærsplatter	VC.. 1103..
ISO-kode holder	SVHCR/L 1616H11
Funktionsbredde L <sub>4</sub>	20 mm
Plattestørrelse	11 mm
Hovedlængde L <sub>1</sub>	13 mm
Samlet længde L	100 mm
Norm	DIN ISO 5610
Indsatstype	højre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	107,5 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

## Tilbehør

Vendeplatteskruesæt Type 22	269028 22
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500