

Garant**Skærholder, højre, Skaft- /plattestørrelse: 16/11mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261312 16/11
GTIN	4045197653819
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Funktionsbredde L ₄	20 mm
Hovedlængde L ₁	21,5 mm
passende vendeskærsplatter	VC.. 1103..
ISO-kode holder	SVJCR/L 1616H11
Skaftstørrelse	16 mm
Plattestørrelse	11 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 22
Samlet længde L	100 mm
Norm	DIN ISO 5610
Indsatstype	højre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	93 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt Type 22	269028 22
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500