

**Garant****Delprofilplatte 60°, udvendigt højre CB, HB7010, Stigning: 0,5-1,5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	270741 0,5-1,5
GTIN	4045197453365
Artikelklasse	21J

**Beskrivelse****Udførelse:****CB** = sintret spånbrøder.**Delprofilplatte 60°** til udvendigt gevind.**Teknisk beskrivelse**

Skæremateriale	HM
maksimal gevindstigning	1,5 mm
Gevindstigning	0,5 mm
Indvendig/udvendig anvendelse	udvendigt
Indsatstype	højre
Vendeskærsplatteprofil	Delprofil
Type	HB7010
Toleranceklasse	DIN 13 6g
Gevindtype	M

Gevindtype	MF
Gevindtype	M-LH
Gevindtype	MF-LH
Flankevinkel	60 grader
Tykkelse	3,6 mm
Plattestørrelse L	16 mm
Produkttype	Vendeskærspalte til gevindrejning

### Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	egnet	250 m/min	N
Alu > 10% Si	egnet	180 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	150 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	150 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	130 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	egnet	100 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet	90 m/min	P
Stål < 55 HRC	betinget egnet	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	50 m/min	S
GG (G)	egnet	130 m/min	K
CuZn	betinget egnet	150 m/min	N
kontinuerlig	egnet		
våd, maksimal	egnet		
tør	betinget egnet		