

Garant**Skærholder, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 25/16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261313 25/16
GTIN	4045197653895
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Underlægsplade	269005 8
Skrue til underlagsplade	269013 2
Vendeplatteskruesæt	269028 2
passende vendeskærsplatter	VC.. 1604..
ISO-kode holder	SVJCR/L 2525M16
Hovedlængde L ₁	32,5 mm
Skaftstørrelse	25 mm
Plattestørrelse	16 mm
Funktionsbredde L ₄	32 mm
Samlet længde L	150 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	93 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt

Produkttype

Skærholder

Tilbehør

Underlagsplatte Type 8	269005 8
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Vendeplatteskruesæt Type 22	269028 22
Skrue til underlagsplatte Type 2	269013 2
Vendeplatteskruesæt Type 2	269028 2
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500