

Garant**Skærholder, højre, Skaft- /plattestørrelse: 20/11mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261312 20/11
GTIN	4045197653826
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Vendeplatteskruesæt	269028 22
Skaftstørrelse	20 mm
Hovedlængde L ₁	24 mm
Plattestørrelse	11 mm
ISO-kode holder	SVJCR/L 2020K11
passende vendeskærsplatter	VC.. 1103..
Funktionsbredde L ₄	25 mm
Samlet længde L	125 mm
Norm	DIN ISO 5610
Indsatstype	højre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	93 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Vendeplatteskruesæt Type 22	269028 22
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500