

Garant**Skærholder, højre, Skaft- /plattestørrelse: 25/11mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261312 25/11
GTIN	4045197653833
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

ISO-kode holder	SVJCR/L 2525M11
Vendeplatteskruesæt	269028 22
Plattestørrelse	11 mm
Skaftstørrelse	25 mm
passende vendeskærsplatter	VC.. 1103..
Funktionsbredde L ₄	32 mm
Hovedlængde L ₁	26 mm
Samlet længde L	150 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	højre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	93 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt Type 22	269028 22
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500