

Skærholder, højre, Skaft- /plattestørrelse: 20/16mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261308 20/16
GTIN	4045197653772
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Hovedlængde L ₁	15 mm
ISO-kode holder	SVHCR/L 2020K16
Plattestørrelse	16 mm
passende vendeskærsplatter	VC.. 1604..
Skaftstørrelse	20 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 2
Skrue til underlagsplatte	269013 2
Underlægsplade	269005 8
Funktionsbredde L ₄	25 mm
Samlet længde L	125 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	højre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	107,5 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt

Produkttype

Skærholder

Tilbehør

Skrue til underlagsplatte Type 2

269013 2

Vendeplatteskruesæt Type 2

269028 2

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15

674248 TX15

Underlagsplatte Type 8

269005 8

Vendeplatteskruesæt Type 22

269028 22

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.
moment 500 cNm

659957 500