

**Garant****Skærholder, højre, Skaft- /plattestørrelse: 20/16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261312 20/16
GTIN	4045197653840
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

Skrue til underlagsplatte	269013 2
Vendeplatteskruesæt	269028 2
Underlægsplade	269005 8
Plattestørrelse	16 mm
Hovedlængde L <sub>1</sub>	29,5 mm
Funktionsbredde L <sub>4</sub>	25 mm
ISO-kode holder	SVJCR/L 2020K16
Skaftstørrelse	20 mm
passende vendeskærsplatter	VC.. 1604..
Samlet længde L	125 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	højre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	93 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt

Produkttype

Skærholder

**Tilbehør**

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Vendeplatteskruesæt Type 2	269028 2
Underlagsplatte Type 8	269005 8
Vendeplatteskruesæt Type 22	269028 22
Skrue til underlagsplatte Type 2	269013 2
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500