

Garant**Skærholder, højre, Skaft- /plattestørrelse: 25/16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261308 25/16
GTIN	4045197653789
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

passende vendeskærsplatter	VC.. 1604..
Skrue til underlagsplade	269013 2
Vendeplatteskruesæt	269028 2
Plattestørrelse	16 mm
ISO-kode holder	SVHCR/L 2525M16
Underlægsplade	269005 8
Skaftstørrelse	25 mm
Hovedlængde L ₁	23,5 mm
Funktionsbredde L ₄	32 mm
Samlet længde L	150 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	højre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	107,5 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt

Produkttype

Skærholder

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Skrue til underlagsplatte Type 2	269013 2
Vendeplatteskruesæt Type 2	269028 2
Underlagsplatte Type 8	269005 8
Vendeplatteskruesæt Type 22	269028 22
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500