

Helprofilplatte 60°, udvendig venstre, HB7010, Stigning: 0,7mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	270720 0,7
GTIN	4045197410146
Artikelklasse	21J

Beskrivelse**Udførelse:**

Helprofilplatte 60° til udvendige gevind iht. DIN / ISO R 262 (DIN 13), toleranceklasse 6g.

Teknisk beskrivelse

Skæremateriale	HM
Gevindstigning	0,7 mm
Indsatstype	venstre
Indvendig/udvendig anvendelse	udvendigt
Vendeskærsplatteprofil	Hel profil
Type	HB7010
Toleranceklasse	DIN 13 6g
Gevindtype	M-LH
Gevindtype	MF-LH
Gevindtype	M
Gevindtype	MF

Flankevinkel	60 grader
Tykkelse	3,6 mm
Plattestørrelse L	16 mm
Produkttype	Vendeskærspalte til gevinddrejning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	egnet	250 m/min	N
Alu > 10% Si	egnet	180 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	150 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	150 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	130 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	100 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	egnet	90 m/min	P
Stål < 55 HRC	betinget egnet	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	betinget egnet	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	betinget egnet	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	betinget egnet	50 m/min	S
GG (G)	egnet	130 m/min	K
CuZn	betinget egnet	150 m/min	N
kontinuerlig	egnet		
våd, maksimal	egnet		
tør	betinget egnet		