

**Garant****Skærholder, højre, Skaft- /plattestørrelse: 25/16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261312 25/16
GTIN	4045197653857
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

Skrue til underlagsplatte	269013 2
Skaftstørrelse	25 mm
Underlægsplade	269005 8
Hovedlængde L <sub>1</sub>	32,5 mm
Funktionsbredde L <sub>4</sub>	32 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 2
ISO-kode holder	SVJCR/L 2525M16
passende vendeskærsplatter	VC.. 1604..
Plattestørrelse	16 mm
Samlet længde L	150 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	højre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	93 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt

Produkttype

Skærholder

**Tilbehør**

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Underlagsplatte Type 8	269005 8
Skrue til underlagsplatte Type 2	269013 2
Vendeplatteskruesæt Type 22	269028 22
Vendeplatteskruesæt Type 2	269028 2
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500