

**Garant****Skærholder, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 12/11mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261309 12/11
GTIN	4045197655912
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

Skaftstørrelse	12 mm
Plattestørrelse	11 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 22
passende vendeskærsplatter	VC.. 1103..
ISO-kode holder	SVHCR/L 1212F11
Funktionsbredde L <sub>4</sub>	16 mm
Hovedlængde L <sub>1</sub>	13 mm
Samlet længde L	80 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	107,5 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

## Tilbehør

Vendeplatteskruesæt Type 22	269028 22
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500