

Skærholder, neutral, Skaft- /plattestørrelse: 20/16mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261317 20/16
GTIN	4045197653932
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Funktionsbredde L ₄ , neutrale holdere	10 mm
Skaftstørrelse	20 mm
ISO-kode holder	SVVCN 2020K16
Udhængslængde L ₁ , neutrale holdere	31 mm
Underlægsplade	269005 8
Skrue til underlagsplade	269013 2
Samlet længde L, neutrale holdere	125 mm
passende vendeskærsplatter	VC.. 1604..
Plattestørrelse	16 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 2
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	neutral
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	72,5 grader
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt

Produkttype

Skærholder

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Vendeplatteskruesæt Type 2	269028 2
Skrue til underlagsplatte Type 2	269013 2
Vendeplatteskruesæt Type 22	269028 22
Underlagsplatte Type 8	269005 8
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500