

**Garant****Borestænger HSS, Venstre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 20/11 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261331 20/11
GTIN	4045197653994
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

Plattestørrelse	11 mm
Halsbredde L <sub>4</sub>	12 mm
passende vendeskærsplatter	VC.. 1103..
Vendeplatteskruesæt	269028 7
ISO-kode holder	AH20Q SVJCR/L11
Mindste forborings-Ø D <sub>min</sub>	25 mm
Hovedlængde L <sub>1</sub>	38 mm
Midterforskydning L <sub>3</sub>	4,6 mm
Samlet længde L	180 mm
Spændehøjde L <sub>2</sub>	19 mm
Indstillingsvinkel κ	142 grader
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	20 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	5×D
Skæremateriale	HSS
Indvendig køling	ja

Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

---

## Tilbehør

Vendeplatteskruesæt Type 7	269028 7
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Momentskruetrækkermed skala, skifteklinge holder Maks. moment 500 cNm	659957 500