



Fladespændepatron form AD, SK 50 A = 160, Spænde-Ø D1: 12 mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	300360 12
GTIN	4045197144201
Artikelklasse	32A

Beskrivelse

Udførelse:

Med Balluffchip-boring.

Anvendelse:

Til fastspænding af værktøj med medbringerflade på siden iht. DIN 1835 B og 6535 HB.

Specialtilbehør:

Fastspændingsbolte (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308810 – 308830.

Norm: DIN 6359

Holder-standard: DIN 69871

Holder-standard: ISO 7388-1

Form: AD

Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 6,3 ved 15000 min⁻¹

Rundløbsnøjagtighed: ≤ 3 µm

Udvendig Ø D: 42 mm

Ekstra spændeskruer 309900: 12

Teknisk beskrivelse

Ekstra spændeskruer 309900	12
Spænde-Ø D ₁	12 mm
Udvendig Ø D	42 mm
Adapter	SK 50 A = 160
Norm	DIN 6359

Holder-standard	DIN 69871
Holder-standard	ISO 7388-1
Form	AD
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 6,3 ved 15000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi	HPC

Tilbehør

Specialspændebolt uden indvendigt gevind tætnet Passer til konus 50	308720 50
Spændebolt 90° tætnet Passer til konus 50	308795 50
Antræksbolte form B Passer til konus 50	308640 50
Spændebolt 60° tætnet Passer til konus 50	308785 50
Spændenøgle til. Spændebolt iht. DIN 69872 Passer til konus 50 SK	308820 50
Antræksbolte Form A Passer til konus 50	308600 50
Spændebolt 45° tætnet Passer til konus 50	308765 50
Antræksbolte tætnet Passer til konus 50	308660 50
Specialspændebolt med indvendigt gevind Passer til konus 50	308740 50
Momentindsats til Spændebolt iht. DIN 69872 Passer til konus 50 SK	308810 50
Specialspændebolt uden indvendigt gevind tætnet Passer til konus 50	308700 50
Spændebolt, 18CrNiMo7 Form A Passer til konus 50	308605 50
Spændebolt 45° tætnet Passer til konus 50	308760 50
Spændebolt, 18CrNiMo7 tætnet, form B Passer til konus 50	308615 50
Spændebolt 90° tætnet Passer til konus 50	308790 50
Momentindsats til Spændebolt iht. DIN 7388 Passer til konus 50 SK	308812 50

Antræksbolte tætnet, form B Passer til konus 50	308650 50
Spændenøgle til. Spændebolt iht. DIN 7388 Passer til konus 50 SK	308830 50
Antræksbolte tætnet, form B Passer til konus 50	308620 50
Antræksbolte tætnet, form A Passer til konus 50	308610 50