

**Skærholder, neutral, Skaft- /plattestørrelse: 25/16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261317 25/16
GTIN	4045197653949
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

Skrue til underlagsplatte	269013 2
Funktionsbredde L <sub>4</sub> , neutrale holdere	12,5 mm
Samlet længde L, neutrale holdere	150 mm
ISO-kode holder	SWCN 2525M16
passende vendeskærsplatter	VC.. 1604..
Udhængslængde L <sub>1</sub> , neutrale holdere	38 mm
Plattestørrelse	16 mm
Skaftstørrelse	25 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 2
Underlægsplade	269005 8
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	neutral
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	72,5 grader
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt

Produkttype

Skærholder

**Tilbehør**

Skrue til underlagsplatte Type 2

269013 2

Vendeplatteskruesæt Type 22

269028 22

Vendeplatteskruesæt Type 2

269028 2

Underlagsplatte Type 8

269005 8

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15

674248 TX15

Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm

659957 500