

Garant**Borestænger HSS, Venstre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 25/16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261331 25/16
GTIN	4045197654007
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Plattestørrelse	16 mm
Hovedlængde L ₁	44 mm
Midterforskydning L ₃	3,5 mm
ISO-kode holder	AH25R SVJCR/L16
passende vendeskærsplatter	VC.. 1604..
Halsbredde L ₄	14,5 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 8
Mindste forborings-Ø D _{min}	28 mm
Samlet længde L	200 mm
Spændehøjde L ₂	24 mm
Indstillingsvinkel κ	142 grader
Skaft-Ø D _s	25 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	5×D
Skæremateriale	HSS
Indvendig køling	ja

Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Vendeplatteskruesæt Type 8	269028 8
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingeholder Maks. moment 500 cNm	659957 500