

HOLEX®**Fladespændepatron form AD, SK 50 A = 160, Spænde-Ø D1: 14 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	300360 14
GTIN	4045197144218
Artikelklasse	32A

Beskrivelse**Udførelse:**

Med Balluffchip-boring.

Anvendelse:

Til fastspænding af værktøj med medbringerflade på siden iht. DIN 1835 B og 6535 HB.

Specialtilbehør:

Fastspændingsbolte (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308810 – 308830.

Norm: DIN 6359

Holder-standard: DIN 69871

Holder-standard: ISO 7388-1

Form: AD

Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 6,3 ved 15000 min⁻¹

Rundløbsnøjagtighed: ≤ 3 µm

Udvendig Ø D: 44 mm

Ekstra spændeskruer 309900: 12

Teknisk beskrivelse

Ekstra spændeskruer 309900	12
Spænde-Ø D ₁	14 mm
Udvendig Ø D	44 mm
Adapter	SK 50 A = 160
Norm	DIN 6359

Holder-standard	DIN 69871
Holder-standard	ISO 7388-1
Form	AD
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 6,3 ved 15000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi	HPC

Tilbehør

Spændebolt 45° tætnet Passer til konus 50	308760 50
Spændebolt 90° tætnet Passer til konus 50	308795 50
Antræksbolte tætnet Passer til konus 50	308660 50
Spændebolt, 18CrNiMo7 tætnet, form B Passer til konus 50	308615 50
Spændenøgle til. Spændebolt iht. DIN 69872 Passer til konus 50 SK	308820 50
Spændebolt, 18CrNiMo7 Form A Passer til konus 50	308605 50
Momentindsats til Spændebolt iht. DIN 69872 Passer til konus 50 SK	308810 50
Spændebolt 60° tætnet Passer til konus 50	308785 50
Specialspændebolt uden indvendigt gevind tætnet Passer til konus 50	308720 50
Antræksbolte tætnet, form B Passer til konus 50	308650 50
Antræksbolte form B Passer til konus 50	308640 50
Specialspændebolt uden indvendigt gevind tætnet Passer til konus 50	308700 50
Spændebolt 90° tætnet Passer til konus 50	308790 50
Spændebolt 45° tætnet Passer til konus 50	308765 50
Spændenøgle til. Spændebolt iht. DIN 7388 Passer til konus 50 SK	308830 50
Antræksbolte tætnet, form B Passer til konus 50	308620 50

Specialspændebolt med indvendigt gevind Passer til konus 50	308740 50
Antræksbolte tætnet, form A Passer til konus 50	308610 50
Antræksbolte Form A Passer til konus 50	308600 50
Momentindsats til Spændebolt iht. DIN 7388 Passer til konus 50 SK	308812 50