

Garant**Fladespændepatroner Kombi, slanke Form ADB, SK 40 A = 100, Spænde-Ø D1: 10mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	300422 10
GTIN	4045197287625
Artikelklasse	31A

Beskrivelse**Udførelse:**

· **Boringstolerance D_1 i H4 (mere nøjagtig end DIN).**

Skafter slebne efter hærkning (rolig gang!). Mit RFID/balluffchip-boring.

Anvendelse:

Til opspænding af værktøj med cylinderskaft iht. DIN 1835 form B + E og DIN 6535 form HB + HE.

Leveringsomfang:

Inklusive kugleledsspændeskruer **til system Weldon og Whistle-Notch** og gennemboret stopskruer.

Specialtilbehør:

Spændebolte nr. (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308820 – 308835, reservespændeskruer 309905 M6, 309905 M8.

Teknisk beskrivelse

Spænde-Ø D_1	10 mm
Ø D_2	16 mm
Ø D_3	21 mm
Udragende længde, A-mål	100 mm
Udvendig Ø D	32,28 mm
Adapter	SK 40 A = 100

Norm	DIN 6359
Holder-standard	ISO 7388-1
Form	ADB
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Fladespændepatron

Tilbehør

Spændenøgler til antræksbolteISO 7388 passer til konusdornstørrelse 40	308830 40
Spændebolt, 18CrNiMo7tætnet, form B Passer til konus 40	308615 40
Antræksboltetætnet, form A Passer til konus 40	308610 40
AntræksbolteMori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40	308630 40
AntræksbolteForm A Passer til konus 40	308600 40
Specialspændebolt uden indvendigt gevindtætnet Passer til konus 40	308700 40
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40	308790 40
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 40	308620 40
Antræksbolteform B Passer til konus 40	308640 40
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40	308795 40
Spændebolt 60°tætnet Passer til konus 40	308785 40
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40	308760 40
AntræksbolteMazak, form A Passer til konus 40M	308670 40M
Spændebolt Hurco 90° med pasningtætnet Passer til konus 40	308806 40
Specialspændebolt med indvendigt gevind Passer til konus 40	308740 40
	308802 40

Spændebolt Hurco 45° med pasningtætnet Passer til konus 40

Antræksboltetætnet Passer til konus 40	308660 40
Spændebolt, 18CrNiMo7Form A Passer til konus 40	308605 40
Spændenøgler til antræksbolteDIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 40	308820 40
Antræksboltetætnet Passer til konus 40	308635 40
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 40	308650 40
Spændebolt Hurco 45° med 4 mm boring og pasningtætnet Passer til konus 40	308801 40
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40	308765 40
AntræksbolteMori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40	308625 40