

Garant**Fladespændepatroner Kombi, slanke Form ADB, SK 40 A = 100, Spænde-Ø D1: 12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	300422 12
GTIN	4045197287632
Artikelklasse	31A

Beskrivelse**Udførelse:**

· **Boringstolerance D_1 i H4 (mere nøjagtig end DIN).**

Skafter slebne efter hærkning (rolig gang!). Mit RFID/balluffchip-boring.

Anvendelse:

Til opspænding af værktøj med cylinderskaft iht. DIN 1835 form B + E og DIN 6535 form HB + HE.

Leveringsomfang:

Inklusive kugleledsspændeskruer **til system Weldon og Whistle-Notch** og gennemboret stopskruer.

Specialtilbehør:

Spændebolte nr. (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308820 – 308835, reservespændeskruer 309905 M6, 309905 M8.

Teknisk beskrivelse

Udragende længde, A-mål	100 mm
Ø D_3	22 mm
Spænde-Ø D_1	12 mm
Ø D_2	17 mm
Udvendig Ø D	34,22 mm
Adapter	SK 40 A = 100

Norm	DIN 6359
Holder-standard	ISO 7388-1
Form	ADB
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Fladespændepatron

Tilbehør

Spændebolt Hurco 45° med 4 mm boring og pasningtætnet Passer til konus 40	308801 40
Spændebolt, 18CrNiMo7tætnet, form B Passer til konus 40	308615 40
Spændebolt, 18CrNiMo7Form A Passer til konus 40	308605 40
Antræksboltetætnet, form A Passer til konus 40	308610 40
Spændenøgler til antræksbolteDIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 40	308820 40
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40	308765 40
AntræksbolteMori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40	308630 40
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40	308760 40
Antræksbolteform B Passer til konus 40	308640 40
Spændebolt Hurco 45° med pasningtætnet Passer til konus 40	308802 40
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40	308790 40
Spændebolt 60°tætnet Passer til konus 40	308785 40
AntræksbolteForm A Passer til konus 40	308600 40
AntræksbolteMazak, form A Passer til konus 40M	308670 40M
Antræksboltetætnet Passer til konus 40	308660 40
Spændenøgler til antræksbolteISO 7388 passer til konusdornstørrelse 40	308830 40

Specialspændebolt uden indvendigt gevindtætnet Passer til konus 40	308700 40
Specialspændebolt med indvendigt gevind Passer til konus 40	308740 40
Antræksboltetætnet Passer til konus 40	308635 40
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40	308795 40
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 40	308650 40
AntræksbolteMori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40	308625 40
Spændebolt Hurco 90° med pasningtætnet Passer til konus 40	308806 40
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 40	308620 40