

**Garant****Borestænger HSS, højre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 20/11 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261334 20/11
GTIN	4045197654021
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

Plattestørrelse	11 mm
ISO-kode holder	AH20R SVUCR/L11
Hovedlængde L <sub>1</sub>	24 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 7
Mindste forborings-Ø D <sub>min</sub>	25 mm
passende vendeskærsplatter	VC.. 1103..
Midterforskydning L <sub>3</sub>	13 mm
Samlet længde L	200 mm
Spænde højde L <sub>2</sub>	18 mm
Indstillingsvinkel κ	93 grader
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	20 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	5×D
Skæremateriale	HSS
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt

Produkttype

Borestang

---

**Tilbehør**

Vendeplatteskruesæt Type 7

269028 7

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8

674248 TX8

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.  
moment 500 cNm

659957 500