

Garant**Borestænger HSS, Venstre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 16/11 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261335 16/11
GTIN	4045197654045
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Midterforskydning L_3	11 mm
Mindste forborings-Ø D_{min}	21 mm
Plattestørrelse	11 mm
passende vendeskærsplatter	VC.. 1103..
Hovedlængde L_1	20 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 7
ISO-kode holder	AH16Q SVUCR/L11
Samlet længde L	180 mm
Spændehøjde L_2	15 mm
Indstillingsvinkel κ	93 grader
Skaft-Ø D_s	16 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	5×D
Skæremateriale	HSS
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt

Produkttype

Borestang

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt Type 7

269028 7

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8

674248 TX8

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.
moment 500 cNm

659957 500