

**Garant****Skærholder, neutral, Skaft- /plattestørrelse: 12/11mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261317 12/11
GTIN	4045197655974
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

ISO-kode holder	SVCN 1212F11
Vendeplatteskruesæt	269028 22
Plattestørrelse	11 mm
passende vendeskærsplatter	VC.. 1103..
Samlet længde L, neutrale holdere	80 mm
Skaftstørrelse	12 mm
Udhængslængde L <sub>1</sub> , neutrale holdere	18 mm
Funktionsbredde L <sub>4</sub> , neutrale holdere	6 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	neutral
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	72,5 grader
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

---

## Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8

674248 TX8

Vendeplatteskruesæt Type 22

269028 22

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.  
moment 500 cNm

659957 500