

Garant**Borestænger HSS, Venstre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 20/11 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261335 20/11
GTIN	4045197654052
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Midterforskydning L ₃	13 mm
Plattestørrelse	11 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 7
Mindste forborings-Ø D _{min}	25 mm
ISO-kode holder	AH20R SVUCR/L11
Hovedlængde L ₁	24 mm
passende vendeskærsplatter	VC.. 1103..
Samlet længde L	200 mm
Spændehøjde L ₂	18 mm
Indstillingsvinkel κ	93 grader
Skaft-Ø D _s	20 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	5×D
Skæremateriale	HSS
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt

Produkttype

Borestang

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt Type 7

269028 7

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8

674248 TX8

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.
moment 500 cNm

659957 500