

Garant**Borestænger HSS, højre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 16/11 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261330 16/11
GTIN	4045197653956
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Midterforskydning L_3	4,6 mm
Mindste forborings- $\varnothing D_{\min}$	22 mm
Hovedlængde L_1	30 mm
ISO-kode holder	AH16M SVJCR/L11
Plattestørrelse	11 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 7
passende vendeskærsplatter	VC.. 1103..
Halsbredde L_4	11,6 mm
Samlet længde L	150 mm
Spændehøjde L_2	15 mm
Indstillingsvinkel κ	142 grader
Skaft- $\varnothing D_s$	16 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	5×D
Skæremateriale	HSS
Indvendig køling	ja

Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Vendeplatteskruesæt Type 7	269028 7
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingeholder Maks. moment 500 cNm	659957 500