

Garant**Whistle Notch-holder Form ADB, SK 40 kort, Spænde-Ø D1: 20mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	300430 20
GTIN	4045197284471
Artikelklasse	31A

Beskrivelse**Udførelse:**

Med stopskruer. Skafter slebne efter hærkning (rolig gang!). Mit RFID/balluffchip-boring.

Fordel:

Værktøjet klemmes fast i siden med spændeskruen og afstives bagfra med stopskruen. Derved opnås spænding uden slør samt løb med lav vibration.

Anvendelse:

Til opspænding af værktøj med cylinderskaft **og hældende spændeflade** (2°) iht. DIN 1835 E og DIN 6535 HE.

- **Længdetabet ved efterslibning af borene på endefladerne kan korrigeres via aksial længdejustering i værktøjsholderen.**

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308820 – 308835.

Teknisk beskrivelse

Spænde-Ø D ₁	20 mm
Udragende længde, A-mål	63 mm
Ekstra spændeskruer nr. 309900	20
Udvendig Ø D	52 mm
Adapter	SK 40 kort
Norm	DIN 6359

Holder-standard	ISO 7388-1
Form	ADB
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 6,3 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 μm
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Fladespændepatron

Tilbehør

Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40	308760 40
AntræksbolteForm A Passer til konus 40	308600 40
Spændebolt 60°tætnet Passer til konus 40	308785 40
Spændebolt, 18CrNiMo7tætnet, form B Passer til konus 40	308615 40
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 40	308620 40
AntræksbolteMori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40	308625 40
Antræksboltetætnet, form A Passer til konus 40	308610 40
Spændebolt, 18CrNiMo7Form A Passer til konus 40	308605 40
Spændenøgler til antræksbolteDIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 40	308820 40
Spændebolt Hurco 90° med pasningtætnet Passer til konus 40	308806 40
Specialspændebolt med indvendigt gevind Passer til konus 40	308740 40
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 40	308650 40
Antræksboltetætnet Passer til konus 40	308660 40
AntræksbolteMazak, form A Passer til konus 40M	308670 40M
Spændenøgler til antræksbolteISO 7388 passer til konusdornstørrelse 40	308830 40
Antræksbolteform B Passer til konus 40	308640 40
AntræksbolteMori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40	308630 40

Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40	308765 40
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40	308795 40
Antræksboltetætnet Passer til konus 40	308635 40
Spændebolt Hurco 45° med 4 mm boring og pasningtætnet Passer til konus 40	308801 40
Specialspændebolt uden indvendigt gevindtætnet Passer til konus 40	308700 40
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40	308790 40
Spændebolt Hurco 45° med pasningtætnet Passer til konus 40	308802 40
Reservespændeskruer til patron med spænde-Ø D1 20 mm	309900 20