

Garant**Borestænger HSS, højre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 20/11 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261330 20/11
GTIN	4045197653963
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Plattestørrelse	11 mm
Hovedlængde L ₁	38 mm
Halsbredde L ₄	12 mm
ISO-kode holder	AH20Q SVJCR/L11
passende vendeskærsplatter	VC.. 1103..
Midterforskydning L ₃	4,6 mm
Mindste forborings-Ø D _{min}	25 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 7
Samlet længde L	180 mm
Spændehøjde L ₂	19 mm
Indstillingsvinkel κ	142 grader
Skaft-Ø D _s	20 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	5×D
Skæremateriale	HSS
Indvendig køling	ja

Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt Type 7	269028 7
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500