

Garant**Skærholder, neutral, Skaft- /plattestørrelse: 20/11mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261317 20/11
GTIN	4045197653918
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Udhængslængde L ₁ , neutrale holdere	31 mm
Plattestørrelse	11 mm
ISO-kode holder	SVVCN 2020K11
Vendeplatteskruesæt	269028 22
passende vendeskærsplatter	VC.. 1103..
Funktionsbredde L ₄ , neutrale holdere	10 mm
Samlet længde L, neutrale holdere	125 mm
Skaftstørrelse	20 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	neutral
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	72,5 grader
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt Type 22	269028 22
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500