

**LOCTITE****Fugeprodukter, 50 ml, Producent-ID: 638**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	083341 638
GTIN	4058093008966
Artikelklasse	04L

## Beskrivelse

**Udførelse:**

Ved produktionsteknikken Sammenføjes to eller flere dele sikkert med hinanden. Ved brug af limen anvendes den fulde sammenføjningsflade til fast forbindelse. Høj kraftoverførsel og dynamiske belastninger muliggøres (høj rivestyrke).

**Anvendelse:**

Høj bestandighed ved dynamiske, aksiale og radiale belastninger.

**Bemærk:**

Overflader skal først forbehandles med universalrengøringsmiddel nr. 083391 og nr. 083392.

## Teknisk beskrivelse

Producentbetegnelse	LOCTITE 638
Mærkning af farlige stoffer	GHS07 Vigtigt
Mærkning af farlige stoffer	GHS05: Ætsning
Håndfasthed efter	15 min
Påfyldningsmængde	50 ml
Lagertemperatur	8 - 21 °C

min. løsdrejningsmoment	57 Nm
Holdbarhed fra fremstillingsdato	24 måned
Maks. spaltemål	0,25 mm
egnet til materiale	Stål
egnet til anvendelsesområde	Spil- eller presseforbindelse
egnet til anvendelsesområde	føjeforbindelse
Dynamisk viskositet	2000 - 3000 mPas
Kemisk basis	Urethanmethakrylat
Egenskab	fluorescerende under UV-lys
Egenskab	olietolerant
Farve	grøn
Form	flydende
Temperaturanvendelsesområde	-75 - 180 °C
Flammepunkt	93,3 °C
Styrkeklasse	Meget fast
Afmontering	kun ved opvarmning
Tæthed	1,1 g/cm <sup>3</sup>
Produktnavnsegenskab	50 ml
Produkttype	Fugeprodukter

## Tilbehør

Peristaltisk håndpumpe med doseringsnålesæt Egned til beholderstørrelse 50 ml

083344 50