

Garant**Borestænger HSS, højre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 25/16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261330 25/16
GTIN	4045197653970
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Plattestørrelse	16 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 8
passende vendeskærsplatter	VC.. 1604..
Mindste forborings-Ø D_{min}	28 mm
ISO-kode holder	AH25R SVJCR/L16
Hovedlængde L_1	44 mm
Midterforskydning L_3	3,5 mm
Halsbredde L_4	14,5 mm
Samlet længde L	200 mm
Spændehøjde L_2	24 mm
Indstillingsvinkel κ	142 grader
Skaft-Ø D_s	25 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	5×D
Skæremateriale	HSS
Indvendig køling	ja

Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt Type 8	269028 8
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500