

Garant**Skærholder, neutral, Skaft- /plattestørrelse: 25/11mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261317 25/11
GTIN	4045197653925
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Plattestørrelse	11 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 22
ISO-kode holder	SVVCN 2525M11
Udhængslængde L ₁ , neutrale holdere	39 mm
Samlet længde L, neutrale holdere	150 mm
Skaftstørrelse	25 mm
passende vendeskærsplatter	VC.. 1103..
Funktionsbredde L ₄ , neutrale holdere	12,5 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	neutral
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	72,5 grader
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Vendeplatteskruesæt Type 22	269028 22
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500