

**Garant****Borestang, stål, højre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 25/16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261338 25/16
GTIN	4045197654090
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

Halsbredde $L_4$	16,5 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 8
Hovedlængde $L_1$	44 mm
Mindste forborings-Ø $D_{min}$	28 mm
ISO-kode holder	A25R SVJCR/L16
Midterforskydning $L_3$	4,6 mm
Plattestørrelse	16 mm
passende vendeskærplatter	VC.. 1604..
Samlet længde $L$	200 mm
Spændehøjde $L_2$	24 mm
Indstillingsvinkel $\kappa$	142 grader
Skaft-Ø $D_s$	25 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt

Produkttype

Borestang

**Tilbehør**

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15

674248 TX15

Vendeplatteskruesæt Type 8

269028 8

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.  
moment 500 cNm

659957 500