

**Garant****Borestang, stål, højre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 20/11mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261338 20/11
GTIN	4045197654083
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

passende vendeskærsplatter	VC.. 1103..
ISO-kode holder	A20Q SVJCR/L11
Mindste forborings-Ø $D_{min}$	24 mm
Hovedlængde $L_1$	38 mm
Plattestørrelse	11 mm
Midterforskydning $L_3$	2 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 7
Halsbredde $L_4$	11 mm
Samlet længde $L$	180 mm
Spændehøjde $L_2$	19 mm
Indstillingsvinkel $\kappa$	142 grader
Skaft-Ø $D_s$	20 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt

Produkttype

Borestang

**Tilbehør**

Vendeplatteskruesæt Type 7

269028 7

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8

674248 TX8

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.  
moment 500 cNm

659957 500