

**Garant****Borestang, stål, Venstre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 16/11mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261345 16/11
GTIN	4045197656179
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

Vendeplatteskruesæt	269028 7
Mindste forborings-Ø $D_{\min}$	21 mm
Hovedlængde $L_1$	16,5 mm
ISO-kode holder	A16Q SVQCR/L11
Midterforskydning $L_3$	11 mm
Plattestørrelse	11 mm
passende vendeskærsplatter	VC.. 1103..
Samlet længde $L$	180 mm
Spændehøjde $L_2$	15,5 mm
Indstillingsvinkel $\kappa$	107,5 grader
Skaft-Ø $D_s$	16 mm
Norm	DIN 8024
Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

---

**Tilbehør**

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Vendeplatteskruesæt Type 7	269028 7
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500