

Garant**Borestang, stål, Venstre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 16/11mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261339 16/11
GTIN	4045197654106
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Vendeplatteskruesæt	269028 7
Halsbredde L_4	9,5 mm
Hovedlængde L_1	30 mm
passende vendeskærsplatter	VC.. 1103..
Plattestørrelse	11 mm
Mindste forborings-Ø D_{min}	22 mm
ISO-kode holder	A16M SVJCR/L11
Midterforskydning L_3	2 mm
Samlet længde L	150 mm
Spændehøjde L_2	15 mm
Indstillingsvinkel κ	142 grader
Skaft-Ø D_s	16 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt

Produkttype

Borestang

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt Type 7

269028 7

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8

674248 TX8

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.
moment 500 cNm

659957 500