

Garant**Borestang, stål, Venstre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 20/11mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261339 20/11
GTIN	4045197654113
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Mindste forborings-Ø D_{min}	24 mm
Hovedlængde L_1	38 mm
ISO-kode holder	A20Q SVJCR/L11
Halsbredde L_4	11 mm
Plattestørrelse	11 mm
Midterforskydning L_3	2 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 7
passende vendeskærsplatter	VC.. 1103..
Samlet længde L	180 mm
Spændehøjde L_2	19 mm
Indstillingsvinkel κ	142 grader
Skaft-Ø D_s	20 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt

Produkttype

Borestang

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt Type 7

269028 7

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8

674248 TX8

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.
moment 500 cNm

659957 500