

**Tokomponentlim, Producent-ID: DP490****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	083374 DP490
GTIN	4054596678262
Artikelklasse	08M

Beskrivelse**Udførelse:**

Sejlastisk tokomponentklæber til hurtig og let bearbejdning af permanent faste forbindelser. Hærder ved stuetemperatur. Til sammenklæbning af metaller, hårde kunststoffer, træ og fiberkompositmaterialer.

Anvendelse:

Anvend hånddoseringspistol nr. 083373 str. PISTOLE sammen med tilspændingsstempel nr. 083375 str. KOLBEN3 og blanderør nr. 083383 str. MIXER.

Teknisk beskrivelse

Træktværkraft	31 N/mm ²
Producentbetegnelse	DP490
Dynamisk viskositet	52 mPas
Farve	sort
Kemisk basis	Epoxyharpiks
Lagertemperatur	15 °C

UN-nummer	UN3263
Holdbarhed fra fremstillingsdato	15 måned
Farligt gods klasse	8
Temperaturanvendelsesområde	-55 °C
egnet til materiale	Metal
egnet til materiale	Træ
egnet til materiale	Kunststof
Trækstyrke	0,06 N/mm ²
Form	fast
Bearbejdningstemperatur	20 °C
Egenskab	Bestandighed mod vind og vejr
Egenskab	vandbestandig
Egenskab	sej elastisk
Påfyldningsmængde	50 g
Funktionsstyrke efter	4 - 6 min
Håndfasthed efter	240 - 360 min
Maks. spaltemål	0,15 mm
bestandig mod stød og vibrationer	ja
Overlappingsstyrke	31 N/mm ²
Produkttype	Tokomponent-lim

Tilbehør

Tokomponent-klæbetilbehør. Udførelse KOLBEN3	083375 KOLBEN3
Tokomponent-blandedyseSæt med 36 dele Udførelse MIXER	083383 MIXER
Hånddoseringspistol Udførelse PISTOLE	083373 PISTOLE