

Garant**Borestang, stål, Venstre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 25/16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261339 25/16
GTIN	4045197654120
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Halsbredde L_4	16,5 mm
Midterforskydning L_3	4,6 mm
Mindste forborings-Ø D_{min}	28 mm
ISO-kode holder	A25R SVJCR/L16
passende vendeskærsplatter	VC.. 1604..
Plattestørrelse	16 mm
Hovedlængde L_1	44 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 8
Samlet længde L	200 mm
Spændehøjde L_2	24 mm
Indstillingsvinkel κ	142 grader
Skaft-Ø D_s	25 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt

Produkttype

Borestang

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt Type 8

269028 8

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15

674248 TX15

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.
moment 500 cNm

659957 500