

Garant**Helprofilplatte 55°, udvendig højre, HB7125, Antal gevind pr. tomme: 19****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 270803 19 |
| GTIN | 4045197463098 |
| Artikelklasse | 21J |

Teknisk beskrivelse

| | |
|-------------------------------|------------|
| Antal gevind pr. tomme | 19 |
| Skæremateriale | HM |
| Indsatstype | højre |
| Indvendig/udvendig anvendelse | udvendigt |
| Vendskærsplatteprofil | Hel profil |
| Type | HB7125 |
| Gevindtype | BSW |
| Gevindtype | BSW-LH |
| Gevindtype | BSP |
| Gevindtype | G-LH |
| Gevindtype | BSP-LH |
| Gevindtype | G |

| | |
|-------------------|-------------------------------------|
| Flankevinkel | 55 grader |
| Tykkelse | 3,6 mm |
| Plattestørrelse L | 16 mm |
| Produkttype | Vendeskærsplatte til gevinddrejning |

Brugerdata

| | Egnet til | V _c | ISO-kode |
|------------------------------|-----------|----------------|----------|
| INOX < 900 N/mm ² | egnet | 120 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | egnet | 120 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | egnet | 60 m/min | S |
| kontinuerlig | egnet | | |
| uregelmæssig | egnet | | |
| afbrudt | egnet | | |
| våd, maksimal | egnet | | |