

Garant**Borestang, stål, Venstre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 25/16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261345 25/16
GTIN	4045197654144
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Plattestørrelse	16 mm
Hovedlængde L ₁	43 mm
ISO-kode holder	A25R SVQCR/L16
Midterforskydning L ₃	17 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 8
Mindste forborings-Ø D _{min}	31,5 mm
passende vendeskærsplatter	VC.. 1604..
Samlet længde L	200 mm
Spændehøjde L ₂	23 mm
Indstillingsvinkel κ	107,5 grader
Skaft-Ø D _s	25 mm
Norm	DIN 8024
Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt Type 8

269028 8

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15

674248 TX15

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.
moment 500 cNm

659957 500