

Garant**Borestang, stål, Venstre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 20/11mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261349 20/11
GTIN	4045197654175
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Mindste forborings-Ø D_{min}	25 mm
Midterforskydning L_3	13 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 7
Hovedlængde L_1	20,5 mm
passende vendeskærsplatter	VC.. 1103..
Plattestørrelse	11 mm
ISO-kode holder	A20R SVUCR/L11
Samlet længde L	200 mm
Spændehøjde L_2	18 mm
Indstillingsvinkel κ	93 grader
Skaft-Ø D_s	20 mm
Norm	DIN 8024
Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt Type 7	269028 7
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500