

Garant
Borestang, stål, Venstre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 32/16mm

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	261345 32/16
GTIN	4045197656193
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Skrue til underlagsplatte	269013 2
Plattestørrelse	16 mm
Mindste forborings-Ø D_{min}	40 mm
passende vendeskærsplatter	VC.. 1604..
ISO-kode holder	A32S SVQCR/L16
Midterforskydning L_3	22 mm
Hovedlængde L_1	33,5 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 2
Underlægsplade	269005 8
Samlet længde L	250 mm
Spændehøjde L_2	31 mm
Indstillingsvinkel κ	107,5 grader
Skaft-Ø D_s	32 mm
Norm	DIN 8024
Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	3xD
Indvendig køling	ja

Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Vendeplatteskruesæt Type 2	269028 2
Underlagsplatte Type 8	269005 8
Skrue til underlagsplatte Type 2	269013 2
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500