

**Garant****Borestang, stål, Venstre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 40/16mm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 261345 40/16  |
| GTIN                | 4045197656209 |
| Artikelklasse       | 21T           |

**Teknisk beskrivelse**

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| Skrue til underlagsplatte             | 269013 2       |
| Underlægsplade                        | 269005 8       |
| Vendeplatteskruesæt                   | 269028 2       |
| Plattestørrelse                       | 16 mm          |
| Hovedlængde L <sub>1</sub>            | 40 mm          |
| passende vendeskærsplatter            | VC.. 1604..    |
| Mindste forborings-Ø D <sub>min</sub> | 49 mm          |
| ISO-kode holder                       | A40T SVQCR/L16 |
| Midterforskydning L <sub>3</sub>      | 27 mm          |
| Samlet længde L                       | 300 mm         |
| Spændehøjde L <sub>2</sub>            | 39 mm          |
| Indstillingsvinkel κ                  | 107,5 grader   |
| Skaft-Ø D <sub>s</sub>                | 40 mm          |
| Norm                                  | DIN 8024       |
| Indsatstype                           | Venstre        |
| Indv. drejedybde op til               | 3×D            |
| Indvendig køling                      | ja             |

|             |                                  |
|-------------|----------------------------------|
| Anvendelse  | Langsgående drejning, indvendigt |
| Produkttype | Borestang                        |

## Tilbehør

|  |             |
|--|-------------|
| PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15            | 674248 TX15 |
| Underlagsplatte Type 8   | 269005 8    |
| Vendeplatteskruesæt Type 2   | 269028 2    |
| Skrue til underlagsplatte Type 2                                     | 269013 2    |
| Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm | 659957 500  |