

**Garant****Borestang, stål, Venstre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 32/16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261349 32/16
GTIN	4045197656254
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

passende vendeskærsplatter	VC.. 1604..
Skrue til underlagsplatte	269013 2
Midterforskydning L <sub>3</sub>	22 mm
ISO-kode holder	A32S SVUCR/L16
Hovedlængde L <sub>1</sub>	33,5 mm
Plattestørrelse	16 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 2
Underlægsplade	269005 8
Mindste forborings-Ø D <sub>min</sub>	40 mm
Samlet længde L	250 mm
Spændehøjde L <sub>2</sub>	31 mm
Indstillingsvinkel κ	93 grader
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	32 mm
Norm	DIN 8024
Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja

Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

## Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Underlagsplatte Type 8	269005 8
Skrue til underlagsplatte Type 2	269013 2
Vendepatteskruesæt Type 2	269028 2
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500