


Garant**Helprofilplatte 55°, udvendig højre, HB7125, Antal gevind pr. tomme: 11****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	270803 11
GTIN	4045197463111
Artikelklasse	21J

Teknisk beskrivelse

Antal gevind pr. tomme	11
Skæremateriale	HM
Indvendig/udvendig anvendelse	udvendigt
Indsatstype	højre
Vendskærsplatteprofil	Hel profil
Type	HB7125
Gevindtype	BSW
Gevindtype	BSW-LH
Gevindtype	BSP
Gevindtype	G-LH
Gevindtype	BSP-LH
Gevindtype	G

Flankevinkel	55 grader
Tykkelse	3,6 mm
Plattestørrelse L	16 mm
Produkttype	Vendeskærsplatte til gevinddrejning

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
INOX < 900 N/mm ²	egnet	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	egnet	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	egnet	60 m/min	S
kontinuerlig	egnet		
uregelmæssig	egnet		
afbrudt	egnet		
våd, maksimal	egnet		