

Garant**Borestang, stål, højre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 20/11 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261344 20/11
GTIN	4045197656148
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Plattestørrelse	11 mm
passende vendeskærsplatter	VC.. 1103..
ISO-kode holder	A20R SVQCR/L11
Mindste forborings-Ø D_{min}	24 mm
Hovedlængde L_1	26,1 mm
Midterforskydning L_3	13 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 7
Samlet længde L	200 mm
Spændehøjde L_2	19 mm
Indstillingsvinkel κ	107,5 grader
Skaft-Ø D_s	20 mm
Norm	DIN 8024
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Vendeplatteskruesæt Type 7	269028 7
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500