

Garant**Borestang, stål, Venstre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 40/16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261349 40/16
GTIN	4045197656261
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Mindste forborings-Ø D_{min}	49 mm
passende vendeskærsplatter	VC.. 1604..
Skrue til underlagsplatte	269013 2
ISO-kode holder	A40T SVUCR/L16
Vendeplatteskruesæt	269028 2
Underlægsplade	269005 8
Hovedlængde L_1	40 mm
Plattestørrelse	16 mm
Midterforskydning L_3	27 mm
Samlet længde L	300 mm
Spændehøjde L_2	39 mm
Indstillingsvinkel κ	93 grader
Skaft-Ø D_s	40 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja

Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Skrue til underlagsplatte Type 2	269013 2
Vendeplatteskruesæt Type 2	269028 2
Underlagsplatte Type 8	269005 8
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500